



85345126



KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet

Technische eigenschappen

Afmetingen

Aanbevolen montagehoogte	1,10 - 1,10 m
Installatiehoogte	1,10 - 1,10 m

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	quicklink
Minimale inschakelduur	1 s

Connectiviteit

Met bussysteem KNX RF	Ja
-----------------------	----

Leveringsomvang

Inclusief buskoppelaar	Ja
------------------------	----

Verlichting

Inschakelhelderheid instelbaar	5 - 1000 lx
--------------------------------	-------------

Detectie

Reikwijdte hoek instelbaar	45 - 90 °
----------------------------	-----------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Materiaal

Materiaal	Thermoplast
-----------	-------------

Teksten

Uitschakelvoorwaarschuwing op dimeenheden, Met geheugenfunctie voor aanwezigheidssimulatie, Met leerfunctie voor aanspreekhelderheid door toetsbediening, Met toetsvergrendeling, Partyfunctie gedurende 2 uur inschakelen, Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)	
Functie	

Functies

Maximale bedrijfscyclus	180 min
-------------------------	---------