



85345177



IP20

## KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker K.5, aluminium

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

Aanbevolen montagehoogte 1,10 - 1,10 m

#### Instellingen

Ondersteunde instelmodus quicklink

Minimale inschakelduur 1 s

#### Connectiviteit

Met bussysteem KNX RF Ja

#### Leveringsomvang

Inclusief buskoppelaar Ja

#### Verlichting

Inschakelhelderheid instelbaar 5 - 1000 lx

#### Detectie

Reikwijdte hoek instelbaar 45 - 90 °

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

#### Materiaal

Materiaal Thermoplast

#### Teksten

Uitschakelvoorwaarschuwing op dimeenheden, Met geheugenfunctie voor aanwezigheidssimulatie, Met leerfunctie voor aanspreekhelderheid door toetsbediening, Met toetsvergrendeling, Partyfunctie gedurende 2 uur inschakelen, Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)

Functie