




85345189



IP20



**KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.**

#### Technische eigenschappen

##### Afmetingen

Aanbevolen montagehoogte 1,10 - 1,10 m

##### Instellingen

Ondersteunde instelmodus quicklink

Minimale inschakelduur 1 s

##### Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF Ja

##### Leveringsomvang

Inclusief buskoppelaar Ja

##### Verlichting

Inschakelhelderheid instelbaar 5 - 1000 Lux

##### Detectie

Reikwijdte hoek instelbaar 45 - 90 °

##### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

##### Materiaal

Materiaal Thermoplast

##### Teksten

Uitschakelvoorwaarschuwing op dimeenheden, Met geheugenfunctie voor aanwezigheidssimulatie, Met leerfunctie voor aanspreekhelderheid door toetsbediening, Met toetsvergrendeling, Partyfunctie gedurende 2 uur inschakelen, Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)

Functie