



85421201

Universele tastdimmer comfort 1V, rond

Technische eigenschappen

Spanning

Bedrijfsspanning 230 - 230 V

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Materiaal

Materiaal Metaal, Kunststof

Afmetingen

Inbouwdiepte 32 mm

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Diepte 33,20 mm

Uitvoering

Bedieningselement Enkele drukknop

Vermogen

Energieverbruik standby 0,30 W

Verlichting

Dimbare 230 V LED-lamp 3 - 250 W

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Capaciteit

Aantal modules 0

Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Bediening en controle Geen Bluetooth-interface

Bijpost-ingang Met bijpostingang voor drukknop (maakcontact) eenvlaksbediening en bewegingsmelder bijpost

Dimprincipe Automatische instelling van lastafhankelijke schakelprincipe (autodetectieproces), Fase aan-/afsnijding afhankelijk van soort belasting, zelflerend

Montagewijze Met spreidklemmen

Zekering Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)