



**LFK, bodemprofiel + deksel, 1x scheidingschot 12x20 mm, verkeerswit**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

Hoogte	20 mm
Breedte	12 mm
Lengte	2100 mm
Dekselbreedte	12 mm
Binnendoorsnede	240 - 240 mm <sup>2</sup>

ATA122019016



**Capaciteit**

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	1
--	---

**Materiaal**

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
RAL-kleur	9016
Kleur	Verkeerswit

**Veiligheid**

Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP40

**Normen**

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Nee
--	-----

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	15 - 60 °C
---------------------	------------

**Connectiviteit**

Kabelgootverbinding	Zonder koppeling
---------------------	------------------

**Uitrusting**

Aantal scheidingswanden	1
Aantal compartimenten	2 - 2
Aantal scheidingswanden	0
Met kabelhouders	Ja
Met beschermfolie	Nee

**Installatie, montage**

Bodemperforatie	Nee
-----------------	-----