



ATA123198014

opbouwapparaatsteun voor ATEHA lijstwerk 12/16x30 bruin

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Afmetingen

Hoogte	101 mm
Breedte	80 mm
Diepte	30 mm
Inbouwdiepte	0

Uitrusting

Met kabelinvoer	Ja
-----------------	----

Installatie, montage

Montage/aansluitpositie	Verticaal, Horizontaal
Gemonteerd op	Kabelgoten

Materiaal

Materiaal	PC-ABS
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Kleur	Bruin
RAL-kleur	8014
Afwerking oppervlakte	Mat
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal-gewicht)	0

Toebehoren

Met afdekraam	Ja
---------------	----

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP40
Slagvastheid IK	IK07
Slagvastheid	Ja

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	15 - 60 °C
---------------------	------------

Teksten

Afdichting	Kunststof isolatiedelen: halogeen-, fosfaat- en siliconenrij
Montagewijze	Voor opbouwmontage met montageplaat
Gerelateerde Series	ATA 12x20, ATA 12x30, ATA 16x30