



ATA123199016

ASL-L steun voor Atéha 12*30 mm en 16*30 mm

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Afmetingen

Hoogte	101 mm
Breedte	80 mm
Diepte	30 mm
Inbouwdiepte	0

Uitrusting

Met kabelinvoer	Nee
-----------------	-----

Installatie, montage

Montage/aansluitpositie	Verticaal, Horizontaal
Gemonteerd op	Kabelgoten

Materiaal

Materiaal	PC-ABS
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Kleur	Verkeerswit
RAL-kleur	9016
Afwerking oppervlakte	Mat
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal-gewicht)	0

Toebehoren

Met afdekraam	Ja
---------------	----

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP40
Slagvastheid IK	IK07
Slagvastheid	Ja

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	15 - 60 °C
---------------------	------------

Teksten

Afdichting	Kunststof isolatiedelen: halogeen-, fosfaat- en siliconenvrij
Montagewijze	Montage in opbouw- of inbouwbehuizinginbouw, Kan worden geschroefd, Voor horizontale en verticale montage, Voor schroefbevestiging

