



ATA125049016

LFK, variabele binnenhoek voor goot 12x50 mm, verkeerswit

Technische eigenschappen

Toebehoren

| | |
|------------|-----------------|
| Toebehoren | Dekselonderdeel |
|------------|-----------------|

Instellingen

| | |
|------------|----------|
| Hoekbereik | 83 - 140 |
|------------|----------|

Afmetingen

| | |
|--------|-------|
| Hoogte | 13 mm |
|--------|-------|

| | |
|---------|-------|
| Breedte | 52 mm |
|---------|-------|

Materiaal

| | |
|-----------|---------------------------------------|
| Materiaal | Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) |
|-----------|---------------------------------------|

| | |
|------------------------|-------------|
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld |
|------------------------|-------------|

| | |
|-------|-------------|
| Kleur | Verkeerswit |
|-------|-------------|

| | |
|-----------|------|
| RAL-kleur | 9016 |
|-----------|------|

Veiligheid

| | |
|-----------------|------|
| Slagvastheid IK | IK07 |
|-----------------|------|

| | |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP40 |
|----------------------|------|

Normen

| | |
|--|-----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |
|--|-----|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 60 °C |
|---------------------|------------|

Uitrusting

| | |
|-------------------|-----|
| Met beschermfolie | Nee |
|-------------------|-----|

| | |
|---------------------|-----------|
| Gerelateerde Series | ATA 12x50 |
|---------------------|-----------|