



ATA163038014

### Variabele buitenhoek voor ATA16300/16301

#### Technische eigenschappen

##### Afmetingen

Hoogte	16 mm
Breedte	30 mm

##### Toebehoren

Toebehoren	Dekselonderdeel
------------	-----------------

##### Instellingen

Hoekbereik	83 - 140
------------	----------

##### Materiaal

Materiaal	Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Kleur	Bruin
RAL-kleur	8014

##### Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP40

##### Normen

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Nee
--	-----

##### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

##### Uitrusting

Met beschermfolie	Nee
Gerelateerde Series	ATA 16x30