



ATA205029016



**LFK, bodemprofiel + deksel, 2x scheidingschot 20x50 mm, verkeerswit**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

Hoogte	20 mm
Breedte	52 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	900 - 900 mm <sup>2</sup>

**Capaciteit**

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	4
--	---

**Materiaal**

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
RAL-kleur	9016
Kleur	Verkeerswit

**Veiligheid**

Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP40

**Normen**

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Nee
--	-----

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - 65 °C
---------------------	------------

**Connectiviteit**

Kabelgootverbinding	Zonder koppeling
---------------------	------------------

**Uitrusting**

Aantal scheidingswanden	2
Aantal compartimenten	3 - 3
Aantal scheidingswanden	0
Met kabelhouders	Ja
Met beschermfolie	Nee

**Installatie, montage**

Bodemperforatie	Nee
-----------------	-----