



ATA205049016

LFK, variabele binnenhoek voor goot 20x50 mm, verkeerswit

Technische eigenschappen

Toebehoren

| | |
|------------|-----------------|
| Toebehoren | Dekselonderdeel |
|------------|-----------------|

Instellingen

| | |
|------------|----------|
| Hoekbereik | 83 - 140 |
|------------|----------|

Afmetingen

| | |
|---------|-------|
| Hoogte | 20 mm |
| Breedte | 52 mm |

Materiaal

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Materiaal | Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld |
| Kleur | Verkeerswit |
| RAL-kleur | 9016 |

Veiligheid

| | |
|----------------------|------|
| Slagvastheid IK | IK07 |
| Beschermingsgraad IP | IP40 |

Normen

| | |
|--|-----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |
|--|-----|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 60 °C |
|---------------------|------------|

Samenstelling

| | |
|---------------------|-----------|
| Met beschermfolie | Nee |
| Gerelateerde Series | ATA 20x50 |