



ATA207528014

Atéha lijst 20*75 mm I. 2 m 2 scheidingschotten

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	20 mm
Breedte	74 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	1296 - 1296 mm ²

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	7
--	---

Materiaal

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
RAL-kleur	8014
Kleur	Bruin

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP40

Normen

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Nee
--	-----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 65 °C
---------------------	------------

Connectiviteit

Kabelgootverbinding	Zonder koppeling
---------------------	------------------

Uitrusting

Aantal scheidingswanden	2
Aantal scheidingswanden	0
Met kabelhouders	Ja
Met beschermfolie	Nee