



ATA207528014

## Atéha lijst 20\*75 mm I. 2 m 2 scheidingschotten

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

Hoogte	20 mm
Breedte	74 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	1296 - 1296 mm <sup>2</sup>

#### Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	7
--	---

#### Materiaal

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
RAL-kleur	8014
Kleur	Bruin

#### Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP40

#### Normen

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Nee
--	-----

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 65 °C
---------------------	------------

#### Aansluitmogelijkheden

Kabelgootverbinding	Zonder koppeling
---------------------	------------------

#### Samenstelling

Aantal scheidingswanden	2
Aantal scheidingswanden	0
Met kabelhouders	Ja
Met beschermfolie	Nee