



ATA207539016

## LFK, variabele buitenhoek voor goot 20x70 mm, verkeerswit

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 20 mm |
| Breedte | 74 mm |

#### Toebehoren

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Toebehoren | Dekselonderdeel |
|------------|-----------------|

#### Instellingen

|            |          |
|------------|----------|
| Hoekbereik | 83 - 140 |
|------------|----------|

#### Materiaal

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Materiaal              | Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld                           |
| Kleur                  | Verkeerswit                           |
| RAL-kleur              | 9016                                  |

#### Veiligheid

|                      |      |
|----------------------|------|
| Slagvastheid IK      | IK07 |
| Beschermingsgraad IP | IP40 |

#### Normen

|  |     |
|--|-----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |
|--|-----|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 60 °C |
|---------------------|------------|

#### Samenstelling

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Met beschermfolie   | Nee       |
| Gerelateerde Series | ATA 20x75 |