



BD264N

## Differentieelblok 2P 63A 30mA type AC

### Technische eigenschappen

#### Architectuur

Positie N-aansluiting	Rechts
Aantal polen	2

#### Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

#### Spanning

Nominale spanning $U_e$	230 - 230 V
Nominale isolatiespanning $U_i$	500 V
Nominale stoothoudspanning $U_{imp}$	4000 V

#### Elektrische Stroom

Nominale aardlekstroom $I_{dn}$	30 mA
Nominale stroom	63 A

#### Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

#### Connectiviteit

Uitlijning onderaansluiting voor modulaire componenten	Gelijke hoogte
--	----------------

#### Afmetingen

Hoogte	70 mm
Breedte	44 mm
Diepte	92 mm