



BE363N

Aardlekelement 3-polig 63 A 100 mA klasse A

Technische eigenschappen

Spanning

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Nominale spanning U_e | 230 - 400 V |
| Nominale isolatiespanning U_i | 500 V |
| Nominale stoothoudspanning U_{imp} | 4000 V |

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

Elektrische Stroom

| | |
|---------------------------------|--------|
| Nominale aardlekstroom I_{dn} | 100 mA |
| Nominale stroom | 63 A |

Architectuur

| | |
|-----------------------|--------|
| Aantal polen | 3 |
| Positie N-aansluiting | Rechts |

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modulen | 3 |
|----------------|---|

Connectiviteit

| | |
|--|----------------|
| Uitlijning onderaansluiting voor modulaire componenten | Gelijke hoogte |
|--|----------------|

Afmetingen

| | |
|---------|-------|
| Hoogte | 70 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Diepte | 92 mm |