



BF364N

Differentieelblok 3P 63A 300mA type AC

Technische eigenschappen

Uitvoering

Positie N-aansluiting	Rechts
Aantal polen	3

Capaciteit

Aantal modules	3
----------------	---

Spanning

Nominale spanning U_e	230 - 400 V
Nominale isolatiespanning U_i	500 V
Nominale stoothoudspanning U_{imp}	4000 V

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Stroom / temperatuur

Nominale aardlekstroom I_{dn}	300 mA
Nominale stroom	63 A

Aansluitmogelijkheden

Uitlijning onderaansluiting voor modulaire componenten	Gelijke hoogte
--	----------------

Afmetingen

Hoogte	70 mm
Breedte	35 mm
Diepte	92 mm