



BF441N

Differentieelblok 4P 40A 300mA type AC

Technische eigenschappen

Architectuur

Positie N-aansluiting	Rechts
Aantal polen	4

Capaciteit

Aantal modules	3
----------------	---

Spanning

Nominale spanning Ue	230 - 400 V
Nominale isolatiespanning Ui	500 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	4000 V

Elektrische Stroom

Nominale aardlekstroom Idn	300 mA
Nominale stroom	40 A

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Connectiviteit

Uitlijning onderaansluiting voor modulaire componenten	Gelijke hoogte
--	----------------

Afmetingen

Hoogte	70 mm
Breedte	35 mm
Diepte	92 mm