


BRAP651001ELN



Sokkel voor installatiekanaal in gean. aluminium 65x100 mm

Technische eigenschappen

Afmetingen

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Hoogte | 65 mm |
| Breedte | 100 mm |
| Lengte | 2000 mm |
| Binnendoorsnede | 5400 - 5400 mm ² |

Deksel, deur

| | |
|----------------|-------|
| Aantal deksels | 1 |
| breedte deur 1 | 80 mm |
| Deur 2 | 0 |
| breedte deur 3 | 0 |

Capaciteit

| | |
|--|----|
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten) | 10 |
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten) | 28 |

Compatibiliteit

| | |
|---|------------------------------------|
| Compatibel formaat voor apparaatinstallatie | Standaard 60 mm, CEE, Ecoline, KNX |
|---|------------------------------------|

Installatie, montage

| | |
|-----------------|-----|
| Bodemperforatie | Nee |
|-----------------|-----|

Materiaal

| | |
|------------------------|--------------|
| Materiaal | Aluminium |
| Oppervlaktebehandeling | Geanodiseerd |
| Kleur | Aluminium |

Veiligheid

| | |
|----------------------|------|
| Slagvastheid IK | IK08 |
| Beschermingsgraad IP | IP40 |

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 90 °C |
|---------------------|------------|

Connectiviteit

| | |
|---------------------|--|
| Kabelgootverbinding | Koppelstiften als afzonderlijke referentie |
|---------------------|--|

Uitrusting

| | |
|-------------------------------|-----|
| Met kabelhouders | Nee |
| Aantal kabelhouders per meter | 0 |

