



BS464N

Differentieelblok 4P 63A 1A S type AC

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning U_e	230 - 400 V
Nominale isolatiespanning U_i	500 V
Nominale stoothoudspanning U_{imp}	4000 V

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Elektrische Stroom

Nominale aardlekstroom I_{dn}	1000 mA
Nominale stroom	63 A

Architectuur

Aantal polen	4
Positie N-aansluiting	Rechts

Capaciteit

Aantal modulen	3
----------------	---

Connectiviteit

Uitlijning onderaansluiting voor modulaire componenten	Gelijke hoogte
--------------------------------------------------------	----------------

Afmetingen

Hoogte	70 mm
Breedte	35 mm
Diepte	92 mm