



DAS2453300ELN



DAS, spanzuil dubbel, gallery 45 mm, spanbereik 3,3-3,6 m, geëloxeerd

Technische eigenschappen

Afmetingen

Diepte	132 mm
Breedte	132 mm
Installatiehoogte	3,3 - 3,6 m
Aanpassing van de hoogte	300 mm
Binnendoorsnede	4300 - 4300 mm ²
Vorm van de zuil	Rechthoekig
Dekselbreedte	45 mm

Deksel, deur

Aantal deksels	2
----------------	---

Uitrusting

Verstelbaar	Ja
Is draagbaar	Nee

Kabel

Positie kabelinvoer	Boven
---------------------	-------

Installatie, montage

Plafondmontage mogelijk	Ja
Geschikt voor bodemmontage	Ja

Materiaal

Materiaal	Aluminium
Oppervlaktebehandeling	Geanodiseerd
Kleur	Aluminium