



DAS2453300ELN



DAS, spanzuil dubbel, gallery 45 mm, spanbereik 3,3-3,6 m, geëloxeerd

Technische eigenschappen

Afmetingen

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Diepte | 132 mm |
| Breedte | 132 mm |
| Installatiehoogte | 3,3 - 3,6 m |
| Aanpassing van de hoogte | 300 mm |
| Binnendoorsnede | 4300 - 4300 mm ² |
| Vorm van de zuil | Rechthoekig |
| Dekselbreedte | 45 mm |

Deksel, deur

| | |
|----------------|---|
| Aantal deksels | 2 |
|----------------|---|

Uitrusting

| | |
|--------------|-----|
| Verstelbaar | Ja |
| Is draagbaar | Nee |

Kabel

| | |
|---------------------|-------|
| Positie kabelinvoer | Boven |
|---------------------|-------|

Installatie, montage

| | |
|----------------------------|----|
| Plafondmontage mogelijk | Ja |
| Geschikt voor bodemmontage | Ja |

Materiaal

| | |
|------------------------|--------------|
| Materiaal | Aluminium |
| Oppervlaktebehandeling | Geanodiseerd |
| Kleur | Aluminium |