



Impulsconcentrator

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

| | |
|-----------------|---|
| Aantal ingangen | 7 |
|-----------------|---|

Afmetingen

| | |
|--------|-------|
| Hoogte | 90 mm |
|--------|-------|

| | |
|---------|-------|
| Breedte | 67 mm |
|---------|-------|

| | |
|--------|-------|
| Diepte | 50 mm |
|--------|-------|

Veiligheid

| | |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP20 |
|----------------------|------|

Installatie, montage

| | |
|---------------|----------|
| Gemonteerd op | DIN-rail |
|---------------|----------|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -10 - 55 °C |
|---------------------|-------------|

EC700