



EC700

## Impulsconcentrator

### Technische eigenschappen

#### Elektrische Stroom

---

Aantal ingangen 7

#### Afmetingen

---

Hoogte 90 mm

Breedte 67 mm

Diepte 50 mm

#### Veiligheid

---

Beschermingsgraad IP IP20

#### Installatie, montage

---

Gemonteerd op DIN-rail

#### Gebruiksvoorwaarden

---

Bedrijfstemperatuur -10 - 55 °C