



EC700

Impulsconcentrator

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Aantal ingangen 7

Afmetingen

Hoogte 90 mm

Breedte 67 mm

Diepte 50 mm

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

Installatie, montage

Gemonteerd op DIN-rail

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - 55 °C