



EE702



Schemerschakelaar opbouw instelbaar

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning Ue 230 - 230 V

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Vermogen

Gloei- en halogeenlamp 230 V 2300 W

Instellingen

Vertragingstijd uitschakelen 40 s

Vertragingstijd inschakelen 10 s

Gebruiksvoorwaarden

Opslag-/transport-temperatuur -30 - 60 °C

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider 1 - 4 mm²

Doorsnede stijve geleider 1 - 4 mm²

Teksten

Montagewijze Met buisklem voor mastbevestiging, Montage op inbouwdoos mogelijk, Voor wand- en mastmontage

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Afmetingen

Hoogte 95 mm

Breedte 42,50 mm

Diepte 42,50 mm