



EE812



IP41



Aanwezigheidsmelder 360° 1/10V uitgang

Technische eigenschappen

Detectie

Detectiehoek	360 - 360
Type sensor	Aanwezigheidsmelder

Instellingen

Tijdvertraging	1 - 30 Min
----------------	------------

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Afmetingen

Breedte	100 mm
---------	--------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	0 - 45 °C
---------------------	-----------

Materiaal

Kleur	Wit
Materiaal	Kunststof

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP41
----------------------	------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage, Oppervlaktemontage
Geschikt voor buitengebruik	Ja