



EE815



## Aanwezigheidsmelder 360°, inbouw met 1x relais uitgang

### Technische eigenschappen

#### Detectie

Detectiehoek	360 - 360
Type sensor	Aanwezigheidsmelder

#### Instellingen

Tijdvertraging	1 Min - 1 h
----------------	-------------

#### Verlichting

Inschakelhelderheid instelbaar	5 - 1000 lx
--------------------------------	-------------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Afmetingen

Breedte	80 mm
Inbouwdiepte	70 mm
Aanbevolen montagehoogte	2,5 - 3,5 m

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 45 °C
---------------------	-------------

#### Materiaal

Kleur	Wit
Materiaal	Kunststof

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP41
----------------------	------

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
Geschikt voor buitengebruik	Ja

#### Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Functie	Alleen als apart element inzetbaar
Montagewijze	Met veerbeugels voor plafondbinbouw