



EE816



Aanwezigheidsmelder 360°, inbouw met 1x DALI uitgang

Technische eigenschappen

Detectie

Detectiehoek	360 - 360
Type sensor	Aanwezigheidsmelder

Instellingen

Tijdvertraging	1 Min - 1 h
----------------	-------------

Verlichting

Inschakelhelderheid instelbaar	5 - 1000 lx
--------------------------------	-------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Afmetingen

Breedte	80 mm
Inbouwdiepte	70 mm
Aanbevolen montagehoogte	2,5 - 3,5 m

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 45 °C
---------------------	-------------

Materiaal

Kleur	Wit
Materiaal	Kunststof

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP41
----------------------	------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
Geschikt voor buitengebruik	Ja

Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Functie	Alleen als apart element inzetbaar
Montagewijze	Met veerbeugels voor plafondbinbouw