



## Bewegingsmelder Comfort PIR 220°, antraciet

### Technische eigenschappen

#### Detectie

Detectiehoek	220 - 220
Type sensor	Bewegingssensor

#### Instellingen

Tijdvertraging	5 S - 30 Min
----------------	--------------

#### Verlichting

Inschakelhelderheid instelbaar	5 - 1000 lx
--------------------------------	-------------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Afmetingen

Breedte	91 mm
Inbouwdiepte	0
Aanbevolen montagehoogte	2,50 - 2,50 m

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 55 °C
---------------------	-------------

#### Materiaal

Kleur	Antraciet
Materiaal	Kunststof

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP55
----------------------	------

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
Geschikt voor buitengebruik	Ja

#### Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Functie	Aanwezigheidssimulatie, Als los apparaat, hoofdapparaat of uitbreiding te gebruiken
Montagewijze	Voor wand- en plafondmontage, hoekmontage met adapter

EE861

