



EE883



Technische eigenschappen

Detectie

Detectiehoek	360 - 360
Type sensor	Bewegingssensor

Instellingen

Tijdvertraging	5 S - 15 Min
----------------	--------------

Verlichting

Inschakelhelderheid instelbaar	2 - 1000 Lux
--------------------------------	--------------

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Afmetingen

Aanbevolen montagehoogte	2,50 - 2,50 m
--------------------------	---------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 50 °C
---------------------	-------------

Materiaal

Materiaal	Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS), Polycarbonaat (PC)
-----------	---

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP54
----------------------	------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
Geschikt voor buitengebruik	Ja

Teksten

Functie	Parallelschakeling van meerdere melders voor het uitbreiden van het detectiebereik
Montagewijze	Voor plafondmontage