



EEN100



Schemerschakelaar inclusief opbouwsensor EEN003

Technische eigenschappen

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Spanning

Nominale spanning Ue	230 - 230 V
----------------------	-------------

Instellingen

Vertragingstijd inschakelen	60 s
-----------------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - +45 °C
---------------------	-------------

Opslag-/transport-temperatuur	-25 - +70 °C
-------------------------------	--------------

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	1.5 - 6 mm ²
----------------------------	-------------------------

Doorsnede stijve geleider	1.5 - 6 mm ²
---------------------------	-------------------------

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Teksten

Montagewijze	Voor montage op DIN-rail, VUitbreidingssensor voor wand- en plafondmontage
--------------	--

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
---------------	--------------------

Elektrische Stroom

Schakelstroom	10 A
---------------	------

Afmetingen

Hoogte	83 mm
--------	-------

Breedte	17,80 mm
---------	----------

Diepte	65 mm
--------	-------