

## Schemerschakelaar inclusief inbouwsensor EEN002

### Technische eigenschappen

#### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

#### Spanning

Nominale spanning Ue 230 - 230 V

#### Instellingen

Vertragingstijd inschakelen 60 s

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - +45 °C

Opslag-/transport-temperatuur -25 - +70 °C

#### Aansluiting

Doorsnede soepele geleider 1.5 - 6 mm<sup>2</sup>

Doorsnede stijve geleider 1.5 - 6 mm<sup>2</sup>

#### Capaciteit

Aantal modules 1

#### Teksten

Montagewijze Voor montage op DIN-rail, VUitbreidingssensor voor wand- en plafondmontage

Aansluitwijze Met schroefklemmen

#### Elektrische Stroom

Schakelstroom 10 A

#### Afmetingen

Hoogte 83 mm

Breedte 17,80 mm

Diepte 65 mm

EEN101