



EEN101



Schemerschakelaar inclusief inbouwsensor EEN002

Technische eigenschappen

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Spanning

Nominale spanning Ue 230 - 230 V

Instellingen

Vertragingstijd inschakelen 60 s

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - +45 °C

Opslag-/transport-temperatuur -25 - +70 °C

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider 1.5 - 6 mm²

Doorsnede stijve geleider 1.5 - 6 mm²

Capaciteit

Aantal modules 1

Teksten

Montagewijze Voor montage op DIN-rail, VUitbreidingssensor voor wand- en plafondmontage

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Elektrische Stroom

Schakelstroom 10 A

Afmetingen

Hoogte 83 mm

Breedte 17,80 mm

Diepte 65 mm