



EEN101



Schemerschakelaar inclusief inbouwsensor EEN002

Technische eigenschappen

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Spanning

| | |
|----------------------|-------------|
| Nominale spanning Ue | 230 - 230 V |
|----------------------|-------------|

Instellingen

| | |
|-----------------------------|------|
| Vertragingstijd inschakelen | 60 s |
|-----------------------------|------|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - +45 °C |
|---------------------|-------------|

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Opslag-/transport-temperatuur | -25 - +70 °C |
|-------------------------------|--------------|

Aansluiting

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Doorsnede soepele geleider | 1.5 - 6 mm ² |
|----------------------------|-------------------------|

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Doorsnede stijve geleider | 1.5 - 6 mm ² |
|---------------------------|-------------------------|

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

Teksten

| | |
|--------------|--|
| Montagewijze | Voor montage op DIN-rail, VUitbreidingssensor voor wand- en plafondmontage |
|--------------|--|

| | |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen |
|---------------|--------------------|

Elektrische Stroom

| | |
|---------------|------|
| Schakelstroom | 10 A |
|---------------|------|

Afmetingen

| | |
|--------|-------|
| Hoogte | 83 mm |
|--------|-------|

| | |
|---------|----------|
| Breedte | 17,80 mm |
|---------|----------|

| | |
|--------|-------|
| Diepte | 65 mm |
|--------|-------|