



EG010



IP20

Programmaklok digitaal, dagprogramma, 1 w 16 A, voorgeprogrammeerd

Technische eigenschappen

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Vermogen

Gloe- en halogeenlamp 230 V	1000 W
-----------------------------	--------

Functies

Vermogensreserve (jaren)	3 y
Met netwerksynchronisatie	Nee
Met kwartssynchronisatie	Ja

Samenstelling

Nauwkeurigheid per dag	60 s
Met impulsprogramma	Nee
Aantal kanalen	1

Aansluiting

Soort contact	1x wissel
Doorsnede soepele geleider	1 - 4 mm ²
Doorsnede stijve geleider	1 - 4 mm ²

Instellingen

Dagprogramma	Ja
Weekprogramma	Nee
Jaarprogramma	Nee

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 50 °C
---------------------	-------------

Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
---------------	--------------------

Afmetingen

Hoogte	92 mm
Breedte	18 mm
Diepte	64 mm