



EG103V

IP20

Programmaklok digitaal, dag/weekprogramma, 1 W 16 A 12/24V

Technische eigenschappen

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Vermogen

Gloeï- en halogeenlamp 230 V	2300 W
------------------------------	--------

Functies

Vermogensreserve (jaren)	5 y
Met netwerksynchronisatie	Nee
Met kwartssynchronisatie	Ja

Uitrusting

Nauwkeurigheid per dag	1,5 s
Met impulsprogramma	Ja
Aantal kanalen	1

Aansluiting

Soort contact	1x wissel
Doorsnede soepele geleider	1 - 16 mm ²
Doorsnede stijve geleider	1 - 6 mm ²

Instellingen

Dagprogramma	Ja
Weekprogramma	Nee
Jaarprogramma	Nee

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - +45 °C
---------------------	-------------

Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Functie	Toetsvergrendeling met vergrendelsleutel, Met impulsfunctie

Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	35 mm
Diepte	64 mm