

EGN200

Programmaklok digitaal, multifunctioneel, 2x wisselcontact, Bluetooth

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning 230 - 240 V

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Vermogen

Gloei- en halogeenlamp 230 V 2300 W

Verlichting

Maximale belasting TL-lampen 1000 W

Functies

Vermogensreserve (jaren) 10 y

Met netwerksynchronisatie Nee

Met kwartssynchronisatie Ja

Uitrusting

Nauwkeurigheid per dag 0,25 s

Met impulsprogramma Ja

Aantal kanalen 2

Aansluiting

Soort contact 1x wissel

Doorsnede soepele geleider 0.2 - 2.5 mm²

Doorsnede stijve geleider 0.2 - 4 mm²

Instellingen

Dagprogramma Ja

Weekprogramma Ja

Jaarprogramma Ja

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - +45 °C

Teksten

Aansluitwijze Met schroefklem

Afmetingen

Hoogte 90 mm

Breedte 35,80 mm

