




EGN400



## Programmaklok digitaal, multifunctioneel, 4x wisselcontact, Bluetooth

### Technische eigenschappen

#### Spanning

Nominale spanning	230 - 230 V
-------------------	-------------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Vermogen

Gloe- en halogeenlamp 230 V	2300 W
-----------------------------	--------

#### Verlichting

Maximale belasting TL-lampen	1000 W
------------------------------	--------

#### Funcities

Vermogensreserve (jaren)	10 y
Met netwerksynchronisatie	Ja
Met kwartssynchronisatie	Ja

#### Uitrusting

Nauwkeurigheid per dag	0,25 s
Met impulsprogramma	Ja
Aantal kanalen	4

#### Aansluiting

Soort contact	1x wissel
Doorsnede soepele geleider	0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Doorsnede stijve geleider	0.2 - 4 mm <sup>2</sup>

#### Instellingen

Dagprogramma	Ja
Weekprogramma	Ja
Jaarprogramma	Ja

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - +45 °C
---------------------	-------------

#### Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklem
---------------	-----------------

#### Afmetingen

Hoogte	90 mm
Breedte	72 mm

