

EGN400

**Programmaklok digitaal, multifunctioneel, 4x wisselcontact, Bluetooth**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

Nominale spanning 230 - 230 V

**Frequentie**

Frequentie 50 - 60 Hz

**Vermogen**

Gloeï- en halogeenlamp 230 V 2300 W

**Verlichting**

Maximale belasting TL-lampen 1000 W

**Functies**

Vermogensreserve (jaren) 10 y

Met netwerksynchronisatie Ja

Met kwartssynchronisatie Ja

**Uitrusting**

Nauwkeurigheid per dag 0,25 s

Met impulsprogramma Ja

Aantal kanalen 4

**Aansluiting**

Soort contact 1x wissel

Doorsnede soepele geleider 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Doorsnede stijve geleider 0.2 - 4 mm<sup>2</sup>

**Instellingen**

Dagprogramma Ja

Weekprogramma Ja

Jaarprogramma Ja

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -5 - +45 °C

**Teksten**

Aansluitwijze Met schroefklem

**Afmetingen**

Hoogte 90 mm

Breedte 72 mm

