



EH110

□ IP20

## Programmaklok elektromechanisch, dagprogramma 1 w 16 A

### Technische eigenschappen

#### Uitrusting

Aantal kanalen 1

#### Frequentie

Frequentie 50 - 50 Hz

#### Vermogen

Energieverbruik in bedrijf 0,50 VA

Gloei- en halogeenlamp 230 V 900 W

Verliesvermogen bij volle belasting 1 W

#### Funcities

Aantal kanaalfuncties 1

#### Aansluiting

Aantal contacten 1

Doorsnede soepele geleider 1 - 4 mm<sup>2</sup>

Doorsnede stijve geleider 1 - 4 mm<sup>2</sup>

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - 45 °C

#### Capaciteit

Aantal modulen 3

#### Afmetingen

Hoogte 90 mm

Breedte 65 mm

Diepte 54 mm

#### Teksten

Schakelmodus Wissel, toe te passen als maak- of verbreekcontact

Montagewijze Voor montage op DIN-rail

Aansluitwijze Met schroefklemmen

#### Elektrische Stroom

Maximale stroom (cos phi 0,6) 3 A

Schakelstroom 16 A

#### Levensduur

Elektrische levensduur bij nominale belasting bij AC1 50000

**Spanning**

Nominale spanning Ue

230 - 230 V