



EH111

□ IP20

Programmaklok elektromechanisch, dagprogramma met gangreserve, 1 w 16 A

Technische eigenschappen

Uitrusting

Aantal kanalen 1

Frequentie

Frequentie 50 - 50 Hz

Vermogen

Energieverbruik in bedrijf 0,50 VA

Gloeï- en halogeenlamp 230 V 900 W

Verliesvermogen bij volle belasting 1 W

Funcities

Aantal kanaalfuncties 1

Aansluiting

Aantal contacten 1

Doorsnede soepele geleider 1 - 4 mm²

Doorsnede stijve geleider 1 - 4 mm²

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - 45 °C

Capaciteit

Aantal modulen 3

Afmetingen

Hoogte 90 mm

Breedte 54 mm

Diepte 60 mm

Teksten

Schakelmodus Wissel, toe te passen als maak- of verbreekcontact

Montagewijze Voor montage op DIN-rail

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Elektrische Stroom

Maximale stroom (cos phi 0,6) 3 A

Levensduur

Elektrische levensduur bij nominale belasting bij AC1 50000

Spanning

Nominale spanning Ue

230 - 230 V