



EH210

 IP20

Programmaklok elektromechanisch, dagprogramma 1 w 16 A

Technische eigenschappen

Uitrusting

Aantal kanalen	1
----------------	---

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Vermogen

Energieverbruik in bedrijf	0,50 VA
----------------------------	---------

Gloeï- en halogeenlamp 230 V	1000 W
------------------------------	--------

Verliesvermogen bij volle belasting	1 W
-------------------------------------	-----

Funcities

Aantal kanaalfuncties	1
-----------------------	---

Aansluiting

Aantal contacten	1
------------------	---

Doorsnede soepele geleider	1 - 4 mm ²
----------------------------	-----------------------

Doorsnede stijve geleider	1 - 4 mm ²
---------------------------	-----------------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 55 °C
---------------------	-------------

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Afmetingen

Hoogte	90 mm
--------	-------

Breedte	36 mm
---------	-------

Diepte	58 mm
--------	-------

Teksten

Schakelmodus	Wissel, toe te passen als maak- of verbreekcontact
--------------	--

Montagewijze	Voor montage op DIN-rail
--------------	--------------------------

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
---------------	--------------------

Elektrische Stroom

Maximale stroom (cos phi 0,6)	3 A
-------------------------------	-----

Levensduur

Elektrische levensduur bij nominale belasting bij AC1	50000
---	-------