



EH210



IP20

## Programmaklok elektromechanisch, dagprogramma 1 w 16 A

### Technische eigenschappen

#### Samenstelling

Aantal kanalen	1
----------------	---

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Vermogen

Energieverbruik in bedrijf	0,50 VA
Gloei- en halogeenlamp 230 V	1000 W
Verliesvermogen bij volle belasting	1 W

#### Funcities

Aantal kanaalfuncties	1
-----------------------	---

#### Aansluiting

Aantal contacten	1
Doorsnede soepele geleider	1 - 4 mm <sup>2</sup>
Doorsnede stijve geleider	1 - 4 mm <sup>2</sup>

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 55 °C
---------------------	-------------

#### Capaciteit

Aantal modulen	2
----------------	---

#### Afmetingen

Hoogte	90 mm
Breedte	36 mm
Diepte	58 mm

#### Teksten

Schakelmodus	Wissel, toe te passen als maak- of verbreekcontact
Montagewijze	Voor montage op DIN-rail
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

#### Stroom / temperatuur

Maximale stroom (cos phi 0,6)	3 A
-------------------------------	-----

#### Levensduur

Elektrische levensduur bij nominale belasting bij AC1	50000
---	-------