



EH710



IP20

Programmaklok, elektromechanisch, dagprogramma, 1 wissel 16 A

Technische eigenschappen

Uitrusting

Aantal kanalen	1
----------------	---

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Vermogen

Energieverbruik in bedrijf	0,50 VA
Gloei- en halogeenlamp 230 V	1000 W
Verliesvermogen bij volle belasting	1 W

Funcities

Aantal kanaalfuncties	1
-----------------------	---

Aansluiting

Aantal contacten	1
Doorsnede soepele geleider	1 - 6 mm ²
Doorsnede stijve geleider	1 - 6 mm ²

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 50 °C
---------------------	-------------

Capaciteit

Aantal modulen	4
----------------	---

Afmetingen

Hoogte	72 mm
Breedte	72 mm
Diepte	48,50 mm

Teksten

Schakelmodus	Wissel, toe te passen als maak- of verbreekcontact
Montagewijze	Voor opbouwmontage
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

Levensduur

Elektrische levensduur bij nominale belasting bij AC1	50000
-------------------------------------------------------	-------

Spanning

Nominale spanning Ue	230 - 230 V
----------------------	-------------