



EH711

□ IP20

Programmaklok, elektromechanisch, dagprogramma met gangreserve, 1 w 16 A

Technische eigenschappen

Uitrusting

Aantal kanalen	1
----------------	---

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Vermogen

Energieverbruik in bedrijf	0,50 VA
Gloeï- en halogeenlamp 230 V	1000 W
Verliesvermogen bij volle belasting	1 W

Funcities

Aantal kanaalfuncties	1
-----------------------	---

Aansluiting

Aantal contacten	1
Doorsnede soepele geleider	1 - 6 mm ²
Doorsnede stijve geleider	1 - 4 mm ²

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - +45 °C
---------------------	--------------

Afmetingen

Hoogte	72 mm
Breedte	72 mm
Diepte	48,50 mm

Teksten

Schakelmodus	Wisselcontact
Montagewijze	Voor opbouwmontage
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

Levensduur

Elektrische levensduur bij nominale belasting bij AC1	50000
---	-------

Spanning

Nominale spanning Ue	196 - 253 V
----------------------	-------------