



EH771



## Programmaklok opbouw, elektromechanisch, met gangreserve, 1 w 16 A

### Technische eigenschappen

#### Uitrusting

Aantal kanalen	1
----------------	---

#### Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

#### Vermogen

Energieverbruik in bedrijf	0,50 VA
Gloeï- en halogeenlamp 230 V	1000 W
Verliesvermogen bij volle belasting	1 W

#### Funcities

Aantal kanaalfuncties	1
-----------------------	---

#### Aansluiting

Aantal contacten	1
Doorsnede soepele geleider	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Doorsnede stijve geleider	1 - 6 mm <sup>2</sup>

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 50 °C
---------------------	-------------

#### Capaciteit

Aantal modulen	4
----------------	---

#### Afmetingen

Hoogte	72 mm
Breedte	72 mm
Diepte	48,50 mm

#### Teksten

Schakelmodus	Wissel, toe te passen als maak- of verbreekcontact
Montagewijze	Voor opbouwmontage
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

#### Levensduur

Elektrische levensduur bij nominale belasting bij AC1	50000
---	-------

#### Spanning

Nominale spanning Ue	230 - 230 V
----------------------	-------------