



EHN010



Programmaklok elektromechanisch, dagprogramma, 1 m 16 A

Technische eigenschappen

Samenstelling

Aantal kanalen	1
----------------	---

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Vermogen

Energieverbruik in bedrijf	1 W
Gloeï- en halogeenlamp 230 V	900 W
Verliesvermogen bij volle belasting	1 W

Funcities

Aantal kanaalfuncties	1
-----------------------	---

Aansluiting

Aantal contacten	1
Doorsnede soepele geleider	1 - 6 mm ²
Doorsnede stijve geleider	1 - 6 mm ²

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - +50 °C
---------------------	--------------

Capaciteit

Aantal modulen	1
----------------	---

Afmetingen

Hoogte	90 mm
Breedte	17,5 mm
Diepte	60 mm

Teksten

Schakelmodus	Maakcontact
Montagewijze	Voor montage op DIN-rail
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

Stroom / temperatuur

Maximale stroom (cos phi 0,6)	3 A
-------------------------------	-----

Levensduur

Elektrische levensduur bij nominale belasting bij AC1	50000
---	-------

