



EHN011



## Programmaklok elektromechanisch, dagprogramma + gangreserve, 1 m 16 A

### Technische eigenschappen

#### Uitrusting

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal kanalen | 1 |
|----------------|---|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Vermogen

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Energieverbruik in bedrijf          | 0,50 W |
| Gloeï- en halogeenlamp 230 V        | 1000 W |
| Verliesvermogen bij volle belasting | 1 W    |

#### Funcities

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Aantal kanaalfuncties | 1 |
|-----------------------|---|

#### Aansluiting

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Aantal contacten           | 1                     |
| Doorsnede soepele geleider | 1 - 6 mm <sup>2</sup> |
| Doorsnede stijve geleider  | 1 - 6 mm <sup>2</sup> |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Bedrijfstemperatuur | -10 - +50 °C |
|---------------------|--------------|

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modulen | 1 |
|----------------|---|

#### Afmetingen

|         |         |
|---------|---------|
| Hoogte  | 90 mm   |
| Breedte | 17,5 mm |
| Diepte  | 60 mm   |

#### Teksten

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Schakelmodus  | Maakcontact              |
| Montagewijze  | Voor montage op DIN-rail |
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen       |

#### Elektrische Stroom

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Maximale stroom (cos phi 0,6) | 3 A |
|-------------------------------|-----|

#### Levensduur

|   |       |
|---|-------|
| Elektrische levensduur bij nominale belasting bij AC1 | 50000 |
|---|-------|

