




EHN110



Programmaklok elektromechanisch, dagprogramma 1 w 16 A

Technische eigenschappen

Uitrusting

Aantal kanalen	1
----------------	---

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Vermogen

Energieverbruik in bedrijf	0,9 W
Gloeï- en halogeenlamp 230 V	1100 W
Verliesvermogen bij volle belasting	1 W

Funcities

Aantal kanaalfuncties	1
-----------------------	---

Aansluiting

Aantal contacten	1
Doorsnede soepele geleider	0.5 - 6 mm ²
Doorsnede stijve geleider	0.5 - 6 mm ²

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - +55 °C
---------------------	--------------

Capaciteit

Aantal modules	3
----------------	---

Afmetingen

Hoogte	90 mm
Breedte	54 mm
Diepte	60 mm

Teksten

Schakelmodus	Wisselcontact
Montagewijze	Voor montage op DIN-rail
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

Elektrische Stroom

Maximale stroom (cos phi 0,6)	3 A
-------------------------------	-----

Levensduur

Elektrische levensduur bij nominale belasting bij AC1	50000
---	-------

